

Produit	28244.295
Description du produit	Sodium hydroxyde
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR pellets Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Analyses	Spécifications
Titre	98.5 - 100.5 %
Aspect	Pastilles blanches
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Identification (Na)	Conforme Ph.Eur.
Solution dans l'eau	Conforme
Solution S	Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 0,01 %)	≥ 11.0
Métaux lourds (en Ag)	≤ 20 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
N total (Azote)	≤ 3 ppm
CO <sub>3</sub> (en Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	≤ 1.0 %
Cl (Chlorure)	≤ 60 ppm
PO <sub>4</sub> (Phosphate)	≤ 5 ppm
SiO <sub>4</sub> (en SiO <sub>2</sub> )	≤ 10 ppm
SO <sub>4</sub> (Sulfate)	≤ 50 ppm
As (Arsenic)	≤ 1 ppm
Al (Aluminium)	≤ 5 ppm
Ca (Calcium)	≤ 5 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 %
Mg (Magnésium)	≤ 5 ppm
Ni (Nickel)	≤ 5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm
Zn (Zinc)	≤ 10 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme



## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Anja Vanhalle, Head of Laboratory - Haasrode  
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001  
Leuven; Belgium